

辽宁小型称量铝盘

生成日期: 2025-10-25

称量铝盘产品边缘手感光滑，无锐利锋口，保障安全；拿取时非常方便，上下两个铝制称量盘不会套叠在一起难以分离；底面平整挺括，具有优良的均匀受热特性；耐摄氏600度高温，可在高温测试条件中使用。使用先进的设备及技术制造，铝箔表面不再需要涂油，并能出色完成卷边、拉深成形等复杂高难度工艺，真正做到表面无油，不污染样品，加热不失重，使产品可得到专业的保障，确保优良的技术性能和品质以获得精确的测试数据；顶端卷边设计，强度高，不易变形；上海欢奥科技有限公司用先进的生产工艺和规范的质量管理，打造优良的产品！辽宁小型称量铝盘

称量铝盘又名无油铝制称量盘、一次性铝制称量盘、样品盘、铝箔盘、干燥盘、称量皿，一次性无油、铝制多用途称量盘。称量铝盘有挺括光滑的优良表面，不易嵌留物料，尤其适用于粉状材料的测定；上口边缘卷边设计，强度高，不易变形；手感光滑，易拿取，使用方便；耐高温，可在烘箱等设备中使用。称量铝盘有挺括光滑的优良表面，不易嵌留物料，尤其适用于粉状材料的测定；上口边缘卷边设计，强度高，不易变形；手感光滑，易拿取，使用方便；耐高温，可在烘箱等设备中使用。用于实验室中对样品分装、加热、称量测定等等。辽宁小型称量铝盘称量铝盘有挺括光滑的优良表面，不易嵌留物料，尤其适用于粉状材料的测定；

称量铝盘又名称量盘，无油铝制称量盘，多用途。适合通用的称量操作，如普通称量、分装、贮存及干燥。与大部分天平兼容。用在水分测定仪上，用在烘箱里加热样品，还用在硅晶片反应上，保证做到铝盘底部平整性。可用在水分测定仪上，或用于烘箱里加热样品，还用在硅晶片反应上，保证铝盘底部平整性，和对样品的零污染性。为了满足不同需要，有带手柄与不带手柄，光壁与皱褶的不同产品。为了满足不同规格的需要，有的是带手柄有不带手柄的。中性礼盒包装，内部加安全衬垫。安全运输。

大容积铝制样品盘：可以测试的样品质量更大，多用于具有微弱热效应样品的DSC测试，如：低密度大体积的样品“泡沫”。中压样品盘被用来测试有较大失水的样品，通常为生物学样品和药物样品。高压样品盘在密封环境中进行，可抑制挥发性物质的挥发，将挥发反应产物密封在样品盘内，从而消除汽化热的干扰。样品盘（样品皿）是热分析仪器在做热分析实验中的一种耗材，英文名samplepan[19世纪末第1次使用的热分析测量方法是热电偶测量法，从这之后，样品盘（样品皿）就伴随着热分析仪器一起出现在实验室，且被广泛应用与各个领域。样品盘（样品皿）适用于DSC差示扫描量热仪[SDTA差热分析仪TGA热重分析仪等各种热分析仪，是热分析实验中必不可少的实验耗材。称量铝盘上口边缘卷边设计，强度高，无锐利锋口，保障安全；

称量铝盘采用先进的设备制造，使产品可得到专业的保障，确保优良技术性能和品质，真正做到表面无油，不污染样品，加热不失重，产品边缘手感光滑，无锐利锋口，保障安全；拿取时非常方便，上下两个铝制称量盘不会套叠在一起难以分离；底面平整挺括，具有优良的均匀受热特性；耐摄氏600度高温，可在高温测试条件中使用。确保获得精确的测试数据；顶端卷边设计，强度高，不易变形；边缘圆润而无平台，侧壁光滑无皱褶，可顺畅地倒出、分装测试样品，不会滞留在称量盘中，尤其适合于粉状、液态样品。上海欢奥科技有限公司以质量求生存，以信誉求发展！辽宁小型称量铝盘

为了满足不同需要，有带手柄与不带手柄，光壁与皱褶的不同产品。辽宁小型称量铝盘

称量铝盘采用好的铝材精加工制作而成，他还有个名字叫铝质称量盘，实验室中常用对样品分装、加热、称量测定等。称量铝盘表面没有油，烘烤时候不失重，不对样品交叉污染，确保获得精确的实验数据；耐高温，

可在烘箱等设备中使用；高洁净度免洗，使用拿放特别方便；上口边缘采用花边设计，美观同时增强样品铝盘强度。称量铝盘又名叫称量铝箔盘，无油铝制称量盘，多用途。适合通用的称量操作，如普通称量、分装、贮存及干燥。与大部分天平兼容。产品用好的铝材制作，尺寸匹配各品牌水份仪，表面完全洁净无油，免洗，不污染测试样品，不失重，保证实验数据精度；外观美观挺括，耐高温；上口边缘卷边设计，强度高，无锐利锋口，使用安全、方便。辽宁小型称量铝盘

上海欢奥科技有限公司是一家生产型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。是一家有限责任公司（自然人投资或控股）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的高温粘度计，电子比色计，康宁加热板，称量铝盘。欢奥自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。